



Releu de presiune PEV-1/4-B-OD-CT

Cod: 175251

FESTO

Opens or closes an electrical circuit when a certain pressure value is reached. Adjustable pressure switching point, adjustable switching hysteresis. Without connector socket.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
aprobare	CCC
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
indicatie material	Fara cupru si PTFE
marimea de masurare	presiune relativa
procesul de masurare	convertor de presiune pneumatic-electric
presiune de operare	1 ... 12 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat apa ulei mineral
temperatura mediului	-20 ... 80 °C -20 ... 80 °C
functiune de element de comutare	convertor
frecventa max. de comutare	3 Hz
tensiunea max. de comutare de iesire AC	250 V
tensiunea maxima de comutare la iesire DC	125 V
curentul max. de iesire	5.000 mA
racord electric	design A fisa conform DIN 43650 design patrat
tip fixare	cu gaura de trecere
pozitie instalare	oricare
racord pneumatic	G1/4
greutate produs	220 g
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
afisarea starii de comutare	LED galben
domeniu de reglare a valorilor-prag	1 ... 12 bar
tip de protectie	IP65