



Releu de presiune PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Cod: 175252

FESTO

Deschide sau inchide un circuit electric atunci cand este atinsa o anumita presiune. Nivel de presiune de comutare reglabil. Fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Convertor de presiune pneumatic-electric
presiune de operare	1 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Temperatura mediului	-30 ... 100 °C
Funcție de element de comutare	convertor
Frecvența maximă de comutare	3 Hz
Tensiunea maximă de comutare ieșire AC	250 V
Tensiunea maximă de comutare ieșire DC	250 V
Curentul maxim de ieșire	4.000 mA
Conectare electrică	4 pini stecher
tip fixare	insurubabil
poziție instalare	Oricare
Conexiune pneumatică	G1/4
Greutate produs	900 g
Materialul carcasei	PA66-GF30 otel galvanizat
Materialul membranei	NBR
Domeniu de stabilire a valorilor-prag	1 ... 10 bar
Tip de protecție	IP65
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L