

# Cablu de conectare KM8-M8-GSGD-0,5

Cod: 175488

FESTO

pentru intrari, lungime 0.5 m, cu mufe directe si conectori directi



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 60$ V
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 75$ V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-25 ... 85 °C
racord electric	fisa dreapta / doza dreapta M8x1 / M8x1 cu 3 poli / cu 3 poli
structura cablului	3x0,25
lungimea cablului	0,5 m
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR