

# Cablu de conectare KMP1-02-VI-12-10


Cod: 175588

Produs in retragere de pe piata

FESTO

pentru insula de ventilare VIMP-02, gata asamblata pentru 8-12 pozitii ventilare, 10 m lungime.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 300$ V
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 250$ V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
greutate produs	3.667 g
racord electric	cu 25 poli doza
structura cablului	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	13 mm
lungimea cablului	10 m
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	metal usor turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PE
informatii material conectori	aliaj de cupru argintat