


Set opritor KSM-8

Cod: 175834

FESTO

pentru actionare oscilanta DSM-..., liber reglabila, cu reglarea cu precizie a pozitiei de capat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 180 deg
Unghi de oscilatie	180 deg
pozitie instalare	Oricare
Ajustare fina	-5 deg
Structura constructiva	Maner oprire
Detectarea pozitiei	fara
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	70 g
Materialul protectiei	ranforsat PA
Materialul stoper-ului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat