

Modul ventil CPV10-BS-5/3G-M7


Cod: 176055

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

pentru a crea, din 2 ventile 3/2, functia unui distribuitor 5/3, inchis in pozitia de mijloc.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/3 centru inchis
presiune de operare	2,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	23 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 2	M7
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune