

Cilindru rotund DSAG-25- -P-S6

Cod: 176382

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetate, cu garnituri rezistente la temperaturi de pana la 120°C.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Korea.



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	247,4 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	294,5 N
masa miscata la 0 mm cursa	141 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	11,1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	212 g
adaos de masa la 10 mm cursa	6,2 g
racord pneumatic	M26x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat