



Cilindru rotund DSAG-32- -P-A-S2-S6

Cod: 176455

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetate, cu tija piston bilaterala si garnituri rezistenta la temperaturi pana la 120°C.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Reprezentare

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| cursa | 1 ... 500 mm |
| diametru piston | 32 mm |
| filet tija de piston | M10x1,25 |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| capat tija de piston | filet exterior |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 120 °C |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 415 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 483 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 222 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 15,4 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 312 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 8,9 g |
| racord pneumatic | M26x1,5 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | FPM |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |