



# Cilindru rotund DSAS-50- -PPV-S6

Cod: 176551

FESTO

Capac de inchidere cu lagar oscilant, cu garnituri rezistente la temperaturi de pana la 120°C.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 500 mm
diametru piston	50 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
lungime de amortizare	27 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	989 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.178 N
masa miscata la 0 mm cursa	892 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	40,1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	977 g
adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
racord pneumatic	M45x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat