


# Cilindru rotund DSAH-50- -PPV-A-CT

Cod: 176564


FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu  
racord de alimentare radial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Korea.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 500 mm
diametru piston	50 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	27 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	989 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.178 N
masa miscata la 0 mm cursa	892 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	40,1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	977 g
adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
racord pneumatic	M6
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat