


Suport lagar CRLNG-125

Cod: 176951

FESTO

Rezistent la coroziune, pentru cilindrii CRDNGS



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	125
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Greutate produs	2.539 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Slefuire electrolitica otel aliaj inalt
Materialul rulmentului	Material plastic