


# Cablu de conectare KEA-1-25P-X

Cod: 177415

FESTO

Cablul este disponibil in lungimi de la 1 la 99 m.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu
Racord electric	Priza Sub-D 25 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 250$ V
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 250$ V
Capacitatea curent de sarcina	4 A
Diametrul cablului	12 mm
Structura cablului	25x0,34
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
Informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
Informatii material conectori	Aliaj de cupru placat cu aur
pozitie instalare	oricare