

# Racord rapid CQ-3/8-12H

Cod: 177705

FESTO

Pentru debite mari



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	8,65 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 7 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Cuplul nominal de strangere	2,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 10 %
Greutate produs	4 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	Mufa CQ-12
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	POM
Materialul inelului de eliberare	POM