



Senzor de proximitate SIES-Q8B-PS-K-L

Cod: 178294

FESTO

inductiv, cu cablu, montabil ecranat, functie de inchidere, comutare la plus.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Corespunde normelor | EN 60947-5-2 |
| Aprobare | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| Indicatie material | conform RoHS |
| distanța nominala de comutare | 1,5 mm |
| distanța de comutare asigurata | 1,2 mm |
| Factori de reductie | Aluminiu = 0,45 Otel inoxidabil St 18/8 = 0,8 Cupru = 0,4 Alama = 0.55 otel St 37 = 1,0 |
| Temperatura mediului | -25 ... 70 °C |
| Precizie de repetare | 0,07 mm |
| iesire de comutare | PNP |
| Funcție de element de comutare | inchizator |
| Frecventa maxima de comutare | 3.500 Hz |
| Frecventa maxima de comutare DC | 1.500 Hz |
| Curentul maxim de iesire | 200 mA |
| Cadere de tensiune | 2 V |
| Rezistenta la scurt-circuit | pulsatil |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 10 ... 30 V |
| Pulsatii reziduale | 10 % |
| Curent de mers in gol | <= 10 mA |
| protectie contra inversarii polaritatii | Pentru toate conexiunile electrice |
| Conectare electrica | 3 fire cablu |
| Lungimea cablului | 2,5 m |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PUR) |
| marime de fabricatie | 8x8x40 mm |
| tip fixare | cu filet interior |
| tip instalare | coplanar |
| Greutate produs | 39 g |
| Materialul carcusei | zinc turnat sub presiune cromat nichelat |
| Afisarea starii de comutare | LED galben |
| Tip de protectie | IP67 |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |