


# Uscator adsorbție LDF-H1-G1/4-110

Cod: 178517

FESTO

Pentru uscarea și curățarea aerului comprimat.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
poziție instalare	vertical +/- 5°
structura constructivă	uscator cu adsorbție regenerabil la rece
presiune de intrare 1	4 ... 10,5 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scăzute
punctul de rouă la presiune	-40 °C
clasa de rezistență la coroziune KBK	1
temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la ieșire	2.2.1 conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	2 ... 50 °C 2 ... 50 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
greutate produs	5.400 g
tip fixare	cu gaură de trecere
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
indicație material	Fără cupru și PTFE
informații referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune