

Uscator adsorbtie LDF-H3-G1/4-110

Cod: 178523

FESTO

Pentru uscarea si curatarea aerului comprimat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	uscator cu adsorbtie regenerabil la rece
presiune de intrare 1	4 ... 10,5 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
punctul de roua la presiune	-40 °C
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	2.2.1 conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	2 ... 50 °C 2 ... 50 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
greutate produs	9.200 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune