

Maner de comutare DASI-Q11-50-A-SL

Cod: 1797021

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | 50 |
| Model | pentru fanta T |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 10 g |
| tip fixare | prins in fanta T cu stift filetat cu filet interior |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul suruburilor | otel zincat |