


# Suport amortizor de soc DADP-ES-G6-12

Cod: 1812471

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie                 | 12                                   |
| pozitie instalare                    | Oricare                              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Temperatura mediului                 | 0 ... 60 °C                          |
| Fora maxima de oprire                | 500 N                                |
| Cuplu de strangere maxim             | 5,9 Nm                               |
| Greutate produs                      | 80 g                                 |
| tip fixare                           | cu orificiu si bucsa de centrare     |
| Indicatie material                   | conform RoHS                         |
| Materialul suportului de oprire      | Aliaj de aluminiu forjat<br>eloxat   |