


Conector multipol IMP1-SD-72-0,75

Cod: 18323

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de cablu admisibil	18 ... 27 mm
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 300 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 250 V
capacitatea curent de sarcina	10 A
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-40 ... 125 °C
greutate produs	417 g
sectiune transversala racord	0,75 mm ²
racord electric	cu 72 poli doza
fiting de cablu	Pg29
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	material plastic metal usor turnat sub presiune
informatii material conectori	aliaj de cupru argintat