


Cilindru rotund ESAZA-50- -P

Cod: 183272

FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| cursa | 1 ... 250 mm |
| diametru piston | 50 mm |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune simpla cu tragere |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 864 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 760 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 40,1 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 1.076 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 24,8 g |
| racord pneumatic | G1/4 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat |