



Cilindru compact ADVUL-32-20-P-A-CT

Cod: 183406

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Tija pistonului asigurata antirotatie prin tije de ghidare si jug.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	20 mm
diametru piston	32 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
capat tija de piston	filet interior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tija de ghidare cu jug
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-5 ... 60 °C
energia de impact in pozitiiile finale	0,4 J
forta teoretica la 6 bar, revenire	415 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	483 N
tip fixare	cu accesorii la alegere: cu gaura de trecere
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru surub cu brida	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	TPE-U(PU) NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu