



Supapa vacuum ISV-M5-CT

Cod: 183520

FESTO

Pentru mentinerea vacuumului, daca una sau mai multe ventuze nu realizeaza contactul cu piesa de lucru.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M5
potrivit impuls de ejectare	8 bar
pozitie instalare	oricare
presiune de operare	0 ... 0,95 bar
debit de suctiune necesar la -0,5 bar	1 l/min
mediu de operare	aer atmosferic
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	4 g
tip fixare	insurubabil
racord pneumatic 1	M5
racord pneumatic 2	M5
informatii referitoare la material pentru filtru	otel sinterizat