



Distribuitor cu comanda electrica MFH-5/2K-FR-NA

Cod: 183973

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu oglinda tip NAMUR, cu actionare manuala suplimentara, fara bobina si fara conector electric. Bobina si conectorul trebuie comandate separat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	electric
latime	44,5 mm
debit nominal normal	1.000 l/min
presiune de operare	2 ... 10 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
deschidere nominala	8 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
actionare manuala auxiliara	cu oprire
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	reversibil
presiune de comanda	2 ... 10 bar
valoare b	0,25
valoare C	3 l/sbar
durata de deconectare	90 ms
durata de conectare	20 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
temperatura mediului	-5 ... 40 °C
racord deschidere pentru respiratie	intern
racord pneumatic 1	placa de conectare
racord pneumatic 2	placa de conectare
racord pneumatic 3	placa de conectare
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR