

Priza NTSD-GD-9

Cod: 18493

FESTO

Pentru insule de ventilie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	25 g
Conectare electrica	4 pini Priza dreapta clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 250 V
Capacitatea curent de sarcina	16 A
Fiting de cablu	Pg9
Diametru cablu permis	6 ... 8 mm
Sectiune transversala racord	1,5 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PBT
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru Alama