



# Cilindru rotund CRDSNU-5/8"- -P-A-S2

Cod: 185404

FESTO

Rezistent la coroziune, cu tija bilaterală. Conform DIN ISO 6432, permite echiparea cu senzori de proximitate, în diferite variante constructive, cu inele elastice la capetele de cursă.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA, produs retras. Livrabil până în 2012.



Exemplary  
representation

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,4 ... 8 "
diametru piston	5/8"
bazat pe norme	ISO 6432
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
capat tija de piston	filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	104 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	104 N
racord pneumatic	UNF5-44