



# Uscator adsorbție LDF-H1-N1/4-110

Cod: 185675

FESTO

Pentru uscarea și curățarea aerului comprimat.  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
poziție instalare	vertical
protecție pahar	cos de protecție metalic
presiune de intrare 1	4 ... 10,5 bar
punct de roua atmosferic	-40 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scăzute
clasa de rezistență la coroziune KBK	1
temperatura mediului	2 ... 50 °C 2 ... 50 °C
greutate produs	5.400 g
tip fixare	cu gaură de trecere
indicație material	Fără cupru și PTFE
informații referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune