


Actionare oscilanta DSM-8-180-P-FF-FW

Cod: 185938

FESTO

cu arbore cu flansa si opritor fix, unghi de oscilare reglabil



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
unghi de amortizare	0 deg
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 180 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 180 deg
pozitie instalare	Oricare
Ajustare fina	-5 deg
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	fara
presiune de operare	3,5 ... 8 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,35 Nm
Moment de inertie admisibil	0,0013 kgm ²
Greutate produs	147 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de antenare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat