

# Unitate de preparare a aerului FRC-1/2-D-MAXI-A


Cod: 186508

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Combinatie de filtru/regulator/ lubrifiant, finete de filtrare 40 µm, cu pahar de protectie din metal. Cu purjare automata.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie                                | Maxi  |
| serie   | D   |
| Blocare regulator                                   | Buton rotativ cu opritor  |
| pozitie instalare                                   | vertical +/- 5°   |
| purjare   | complet automat   |
| Structura constructiva                              | Filtru regulator fara manometru<br>lubrifiant proportional standard |
| Cantitatea maxima de condens                        | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Finetea filtrului                                   | 40 µm   |
| Protectie pahar                                     | pahar de protectie metalic  |
| Afisarea presiunii                                  | cu manometru  |
| presiune de operare                                 | 2 ... 12 bar  |
| Domeniu reglare presiune                            | 0,5 ... 12 bar  |
| Histerezis presiune maxima                          | 0,4 bar   |
| Debit nominal                                       | 7.600 l/min   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gaze inerte        |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune                                |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Clasa de purtate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-]                       |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C   |
| Greutate produs                                     | 2.390 g   |
| tip fixare  | montare in linie<br>cu accesorii                                    |
| Conexiune pneumatica 1                              | G1/2  |
| Conexiune pneumatica 2                              | G1/2  |
| Materialul carcasei                                 | zinc turnat sub presiune  |
| Materialul paharului                                | PC  |