

Unitate de preparare a aerului FRC-1/2-D-7-MAXI-A

Cod: 186512

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Combinatie de filtru/regulator/ lubrifiant, presiunea maxima de iesire 7 bar, finete de filtrare 40 µm, cu pahar de protectie din metal. Cu purjare automata.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | Maxi |
| serie | D |
| Blocare regulator | Buton rotativ cu opritor |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| purjare | complet automat |
| Structura constructiva | Filtru regulator cu manometru lubrifiant proportional standard |
| Cantitatea maxima de condens | 80 cm ³ |
| Finetea filtrului | 40 µm |
| Protectie pahar | pahar de protectie metalic |
| Afisarea presiunii | cu manometru |
| presiune de operare | 2 ... 12 bar |
| Domeniu reglare presiune | 0,5 ... 7 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,4 bar |
| Debit nominal | 7.700 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 2.390 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/2 |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |
| Materialul paharului | PC |