


Conector multipol IMP2-SD-26-V

Cod: 18664

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de cablu admisibil	13,5 ... 15 mm
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 250 V
capacitatea curent de sarcina	7,5 A
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-40 ... 125 °C
greutate produs	96 g
racord electric	doza cu 26 poli
fiting de cablu	Pg16
codificarea fiselor	N - pentru ventile
tip fixare	cu piulita olandeza
informatii referitoare la material pentru etansari	CR rezistent la lumina si la ulei
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj de cupru nichelat
informatii material conectori	aliaj de cupru aurit