


# Cablu de conectare KMP2-03-V-X-26

Cod: 18681

FESTO

Cablul este disponibil de la 1 la 99 m.  
produs retras. Livrabil pana in 2012.



Exemplary  
representation

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 250$ V
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 300$ V
capacitatea curent de sarcina	7,5 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
racord electric	doza cu 26 poli
structura cablului	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	15 mm
tip fixare	cu piulita olandeza
codul de culori pentru izolatia conductorilor	Cablu negru cu numaratoare consecutiva alba de la 1 la 26
informatii referitoare la material pentru etansari	CR rezistent la lumina si la ulei
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj de cupru nichelat
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii material conectori	aliaj de cupru aurit