

# Cablu de conectare KM12-M12-GSGD-2,5

Cod: 18684

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 60$ V
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 75$ V
capacitatea curent de sarcina	3,8 A
tip de protectie	IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
racord electric	fisa dreapta / doza dreapta M12x1 / M12x1 cu 4 poli / cu 4 poli
structura cablului	4x0,25
lungimea cablului	2,5 m
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR