


cablu DUO
KM12-DUO-M8-WDWD
Cod: 18687

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 60 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 75 V
capacitatea curent de sarcina	2,8 A
tip de protectie	IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
racord electric	fisa dreapta / doze in unghi M12x1 / M8x1 cu 3 poli / cu 3 poli
structura cablului	3x0,25
lungimea cablului	0,6 m
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR