


cablu DUO
KM12-DUO-M8-GDWD
Cod: 18688

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	<= 60 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	<= 75 V
capacitatea curent de sarcina	2,8 A
tip de protectie	IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
greutate produs	61 g
racord electric	fisa dreapta / doza dreapta M12x1 / M8 cu 4 poli / cu 3 poli
structura cablului	2x(3x0,25)
diametrul cablului	4,5 mm
lungimea cablului	0,6 m
tip fixare	cu gaura de trecere cu fisa cu filet cu piulita olandeza
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelat
informatii referitoare la material pentru carcasa	PUR
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR
informatii material conectori	alama aurit