


Adaptor SIE-GA

Cod: 18780

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Domeniul tensiunilor de operare AC	250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	250 V
rezistenta la tensiune	2,5 kV
sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
grad de contaminare	3
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
tip de protectie	IP67
temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Momentul maxim pentru inzavorare	0,6 Nm
greutate produs	23,5 g
racord electric	cu 4 poli design A M12x1 fisa dreapta
tip fixare	cu piulita olandeza
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelata
indicatie material	conform RoHS
informatii material conectori	alama nichelat si aurit