


Conector cablu ASI-SD-FK

Cod: 18785

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	6,8 g
Conectare electrica	2 pini Priza dreapta
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 75 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 60 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Sectiune transversala racord	1,5 mm ²
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-30 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	Bronz