


Distribuitor cu comanda electrica MN2H-5/3B-D-01-12DCA

Cod: 187888

FESTO

conform ISO 15407-1, cu bobina si comanda manuala, fara priza.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2009.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| functiune de ventil | 5/3 presurizat |
| tip de actionare | electric |
| latime | 26 mm |
| debit nominal normal | 1.000 l/min |
| presiune de operare | 3 ... 10 bar |
| structura constructiva | sertar cu piston |
| tip de revenire | arcuri mecanice |
| tip de protectie | IP65 |
| deschidere nominala | 8 mm |
| marimea ramei | 27 mm |
| functiune de evacuare a aerului | droselizabil |
| principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | oricare |
| corespunde normelor | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| actionare manuala auxiliara | cu accesorii cu oprire |
| tip de comanda | pilotat |
| alimentare cu aer pilot | intern |
| directia de curgere | nu este reversibil |
| durata de deconectare | 52 ms |
| durata de conectare | 23 ms |
| caracteristica bobina | 12V DC: 1,4W 24 V AC: 50 Hz, Forta de tragere: 3 VA, Putere de mentinere: 2,4 VA 24V AC: 60Hz |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -5 ... 50 °C -5 ... 50 °C |
| greutate produs | 340 g |
| racord electric | fisa conform DIN 43650 design C |
| tip fixare | cu gaura de trecere |
| racord evacuare aer de comanda 82/84 | Dimensiune placa conectare 26 mm, conform ISO 15407-1 placa de conectare marimea 01 conform VDMA 24563 |
| racord pneumatic 1 | Dimensiune placa conectare 26 mm, conform ISO 15407-1 placa de conectare marimea 01 conform VDMA 24563 |
| racord pneumatic 2 | Dimensiune placa conectare 26 mm, conform ISO 15407-1 placa de conectare marimea 01 conform VDMA 24563 |
| racord pneumatic 3 | Dimensiune placa conectare 26 mm, conform ISO 15407-1 placa de conectare marimea 01 conform VDMA 24563 |
| racord pneumatic 4 | Dimensiune placa conectare 26 mm, conform ISO 15407-1 placa de conectare marimea 01 conform VDMA 24563 |
| racord pneumatic 5 | Dimensiune placa conectare 26 mm, conform ISO 15407-1 placa de conectare marimea 01 conform VDMA 24563 |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune |