



# Distribuitor cu comanda electrica MN2H-5/2-D-02-12DCA

Cod: 187890

FESTO

conform ISO 15407-1, cu bobina si comanda manuala, fara priza.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2009.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare   |
|--|---|
| functiune de ventil                                | 5/2 monostabil  |
| tip de actionare                                   | electric  |
| latime   | 18 mm   |
| debit nominal normal                               | 500 l/min   |
| presiune de operare                                | 2 ... 10 bar  |
| structura constructiva                             | sertar cu piston  |
| tip de revenire                                    | arcuri pneumatice   |
| tip de protectie                                   | IP65  |
| deschidere nominala                                | 6 mm  |
| marimea ramei                                      | 19 mm   |
| functiune de evacuare a aerului                    | droselizabil  |
| principiu de etansare                              | moale   |
| pozitie instalare                                  | oricare   |
| corespunde normelor                                | VDMA 24563  |
| actionare manuala auxiliara                        | cu accesorii cu oprire  |
| tip de comanda                                     | pilotat   |
| alimentare cu aer pilot                            | intern  |
| directia de curgere                                | nu este reversibil  |
| durata de deconectare                              | 27 ms   |
| durata de conectare                                | 23 ms   |
| caracteristica bobina                              | 12V DC: 1,4W<br>24 V AC: 50 Hz, Forta de tragere: 3 VA, Putere de mentinere: 2,4 VA<br>24V AC: 60Hz |
| mediu de operare                                   | aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat                                  |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2   |
| temperatura mediului                               | -10 ... 50 °C<br>-10 ... 50 °C  |
| greutate produs                                    | 160 g   |
| racord electric                                    | fisa<br>conform DIN 43650<br>design C   |
| tip fixare   | cu gaura de trecere   |
| racord aer auxiliar de comanda 12/14               | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563  |
| racord evacuare aer de comanda 82/84               | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563  |
| racord pneumatic 1                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563  |
| racord pneumatic 2                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563  |
| racord pneumatic 3                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563  |
| racord pneumatic 4                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563  |
| racord pneumatic 5                                 | placa de conectare marimea 02 conform VDMA 24563  |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa  | aluminiu turnat sub presiune  |