


Bloc de racordare VIGM-04-D-3

Cod: 18835

FESTO

pentru insula de ventile

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-2
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
Aprobare	UL - Recognized (OL)
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G1
Conexiune pneumatica 4	G1/2
Conexiune pneumatica 5	G1
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune