

insula ventile IIMP-02-1/8-10-BU

Cod: 18867

FESTO

Insula ventile tip 02, G1/8, cu conectare multipol.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 presurizat 5/3 exhaustat 5/3 inchis
debit nominal normal	750 ... 1.000 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
racordare electrica	Multipol
numarul max. de pozitii de ventile	10
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
tip de protectie	IP65
tip de actionare	electric
tip insula	02
structura constructiva	sertar cu piston
alimentare cu aer pilot	extern intern
structura insulei de ventile	raster fix
presiune de comanda	1,5 ... 10 bar
tensiune nominala de operare DC	24 V
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
indicatie material	contine substante cu LABS