

# Cilindru rotund DSEU-40-320-P-A-MQ

Cod: 188739

FESTO

Capac de inchidere cu conectare aer radiala.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	320 mm
diametru piston	40 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	piston tija de piston teava de cilindru
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	racordul de aer comprimat transversal
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	0 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	633 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	754 N
masa miscata la 0 mm cursa	149,1 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	24 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	372 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat