

Cilindru rotund DSEU-12-40-P-A

Cod: 188787

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetate si articulatie.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| cursa | 40 mm |
| diametru piston | 12 mm |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| pozitie instalare | oricare |
| structura constructiva | piston tija de piston teava de cilindru |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| variante | tija de piston unilaterala |
| presiune de operare | 1,5 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | 0 ... 80 °C |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 51 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 68 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 14,3 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 4,4 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 33,7 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic | M5 |
| indicatie material | contine substante cu LABS |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |