


Suport ventuza de vacuum ESH-HA-1-QS

Cod: 189193

FESTO

fara compensator de inaltime, conexiune vacuum la capat, fixare
cu doua piulite hexagonale



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Volum	0,239 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus
Atribuire suport de ventuza	marimea 1
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	6 g
tip fixare	cu contrapiulita
Fixarea ventuzei	Diametru 3 mm
Racord de vacuum	QS-4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt