

# Suport ventuza de vacuum ESH-HA-2-QS

Cod: 189195

FESTO

fara compensator de inaltime, conexiune vacuum la capat, fixare  
cu doua piulite hexagonale



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Volum	0,501 cm <sup>3</sup>
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus
Atribuire suport de ventuza	marimea 2
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	12 g
tip fixare	cu contrapiulita
Fixarea ventuzei	Diametru 4 mm
Racord de vacuum	QS-6
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt