


Suport ventuza de vacuum ESH-HA-5-G

Cod: 189201

FESTO

fara compensator de inaltime, conexiune vacuum la capat, fixare
cu doua piulite hexagonale



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Volum	1,862 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus
Atribuire suport de ventuza	marimea 5
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	84 g
tip fixare	cu contrapiulita
Fixarea ventuzei	M10
Racord de vacuum	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt