


Suport ventuza de vacuum ESH-HC-5-G

Cod: 189221

FESTO

cu compensator de inaltime, conexiune vacuum la partea de sus,
fixare cu doua piulite hexagonale



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	10 mm
Volum	3,327 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus cu compensare a inaltimii
Atribuire suport de ventuza	marimea 5
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	112 g
tip fixare	cu contrapiulita
Fixarea ventuzei	M10
Racord de vacuum	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt