

Suport ventuza de vacuum ESH-HCL-2-PK

Cod: 189226

FESTO

cu compensator de inaltime, conexiune vacuum la varf, fixare cu
doua piulite hexagonale



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	10 mm
Volum	0,398 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus cu compensare a inaltimii
Atribuire suport de ventuza	marimea 2
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	19 g
tip fixare	cu contrapiulita
Fixarea ventuzei	Diametru 4 mm
Racord de vacuum	PK-4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR otel
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt