


# Ventuza ESS-2-SS

Cod: 189266

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Raza minima a piesei de prelucrat R	10 mm
Deschidere nominala	0,6 mm
Diametru ventuza	2 mm
Volum ventuza	0,002 cm <sup>3</sup>
Potrivire impuls de ejectare	<= 4 bar
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 1
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 180 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	0,1 N
Fora laterala la presiunea nominala	0,5 N
Greutate produs	0,1 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	Diametru exterior 3 mm
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Materialul dopului filetat	Alama nichelata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	VMQ (silicon)