

# Ventuza ESS-6-SF

Cod: 189277

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Raza minima a piesei de prelucrat R	15 mm
Deschidere nominala	2 mm
Diametru ventuza	6 mm
Volum ventuza	0,015 cm <sup>3</sup>
Potrivire impuls de ejectare	<= 4 bar
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 2
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-10 ... 200 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	1,1 N
Fora laterala la presiunea nominala	1,5 N
Greutate produs	0,2 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	Diametru interior 4 mm
Culoare	gri
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Alama nichelata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	FPM