

Ventuza ESS-50-SNA

Cod: 189313

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Raza minima a piesei de prelucrat R	330 mm
Deschidere nominala	3 mm
Diametru ventuza	50 mm
Volum ventuza	2,387 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Caracteristici speciale	Antistatic
Atribuire suport de ventuza	marimea 4
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
Rezistenta de suprafata	<= 0,000 MOhm
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	105,8 N
Fora laterala la presiunea nominala	81,5 N
Greutate produs	22 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M6
Culoare	punct alb/negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj maleabil de aluminiu, nichelat Alama nichelata Otel zincat si cromat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	BR